



Set čelustí s hrotmi, pre skľučovadlá, Ø 250 mm, Typ: 2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 313232 2 |
| GTIN | 2050001929310 |
| Trieda položky | 33T |

Popis

Použitie:

Keďže čeluste sa dajú vymeniť alebo presunúť na požadovaný priemer **v priebehu niekoľkých sekúnd**, má zmysel mať na stroji pripravených niekoľko čelustí. **Tým sa dosiahne minimálny čas výmeny.** Čelustové jednotky sa skladajú napríklad z niekoľkých súprav základných čelustí s mäkkými nastavbovými čelustami bez sklonov, ktoré sú vysústružené na požadované priemery. Tento racionalizačný efekt je potrebný nielen pre NC stroje, ale je nevyhnutný aj pre každý sústruh.

Na vonkajšie upínanie, ideálne na upínanie surových dielov.

Materiál:

Kvalitný výrobok z 16MnCr5, kalené.

Vhodné pre:

Klinové skľučovadlo Schunk č. 313115; 313117; 313135; 313137, klinové skľučovadlo Röhms Duro č. 313120; 313140 a ďalšie systémy klinových skľučovadiel pre sústruhy.

Upozornenie:

Rozsah upínania, napríklad pre č. 313115 – 313137. Hĺbka upínacieho stupňa 25 mm.

Technický opis

| | |
|------------------------|-------------|
| Rozsah upínania | 78 - 234 mm |
| Pre typ skľučovadla | 250 mm |
| Atribút Názov produktu | Ø 250 mm |
| Šírka drážky D | 12 mm |
| Vzdialenosť otvorov b | 40 mm |

| | |
|------------------------|--|
| Dĺžka priehradky A | 20 mm |
| vhodné pre farebný kód | Rohm Klinové skľučovadlo s čelustami |
| vhodné pre farebný kód | Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čelustami |
| Druh produktu | Čeluste skľučovadla klinovej tyče |