

PLANOLITH**Granitová doska Presnosť 1, Dĺžka x šírka: 2000X1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	430200 2000X1000
GTIN	2050001949752
Trieda položky	46H

Popis**Prevedenie:**

Špeciálne vybrané prírodné tvrdé kamenivo.

- **Bez defektov, homogénna štruktúra.**
- **Odolná voči ohybu a skrúteniu.**
- **Absolútne nehrdzavejúca a odolná voči kyselinám, nízka tepelná vodivosť.**
- **Mikrojemné spracovanie povrchu (lapovanie diamantom). Nie sú dosiahnuté povolené tolerancie.**
- **Vonkajšie okraje sú opticky čisto brúsené.**
- **Na spodnej strane sú pripevnené oporné body (ocelové guľôčkové vložky) pre staticky určené skladovanie.**
- **Tvrdsie ako tvrdená oceľ (6 – 7 na stupnici Mos), nemagnetická a elektricky nevodivá.**

Presnosť:

Koncová výroba a kontrola sa vykonáva v počítačom riadených, klimatizovaných priestoroch. Používané meracie prostriedky zaručujú exaktné prepojenie na národné a medzinárodné kalibračné laboratória.

DIN 876/1 – diamantom lapované pre dielne a výrobu.

Rozsah balenia:

Vrátane skúšobného protokolu, prepravného balenia. Vrátane nadstavcov v podobe ocelových gulíciek.

Upozornenie:

Na vyžiadanie: Nehrdzavejúce ocelové závitové vložky, ocelové lišty s T-drážkou (pre č. 430190 nie sú možné žiadne ocelové lišty s T-drážkou), presnosť 000, iné veľkosti, medzirozmery. Dodanie nevoľné.

Technický opis

Hrúbka	220 mm
--------	--------

Hmotnosť	1320 kg
Rovinnosť	0,03 mm
Počet nastavcov v podobe oceľových guľôčok	5
Norma	DIN 876
Presnosť	1 mm
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Druh produktu	Meracia doska

Príslušenstvo

Pár koníkov akosť 1, ťažké prevedenie Výška hrotu 150	431710 150
Pár koníkov akosť 1, ťažké prevedenie Výška hrotu 200	431710 200
Dvojica odvíjacích stojanov	431705
Spodný rám Pre veľkosť dosky dĺžka×šírka 2000X1000	431000 2000X1000
Vodiaca a napínacia T-drážková lišta vrátane montáže pre dĺžku dosky 2000	431700 2000