

Garant**Spodný rám, Pre veľkosť dosky dĺžka×šírka: 1500X1000****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	431000 1500X1000
GTIN	4045197720658
Trieda položky	41C

Popis**Prevedenie:**

Stabilná zváraná konštrukcia vrátane úložnej zostavy. Nerovné podlahy je možné vyrovnať pomocou skrutiek na nastavenie výšky.

Spodný rám, profilová oceľ, lakovanie RAL 9006 biely hliník. Odkladacia polica z buku Multiplex.

Použitie:

Ukladanie dosiek z prírodného tvrdého kameniva č. 430190 – 430500 sa vykonáva na vopred určených bodoch (oceľové guľôčkové vložky).

- **Pre dosky do 630×630 mm. Na inštaláciu na pracovných stoloch a podobných zariadeniach sú najviac vhodné nastavovacie skrutkové zdviháky č. 373500.**
- **Úložná zostava je výskovo nastaviteľná a slúži na vyrovnanie platní (3-bodové uloženie a 2 prídavné skrutky ako ochrana proti nakláňaniu).**

Upozornenie:

Pre inštalčné prvky na izoláciu proti kmitaniu objednať 4× č. 086002 veľ. 850.

Technický opis

Hmotnosť	50 kg
Podkladová konštrukcia Výška	720 mm
vhodné pre veľkosť dosky dĺžka×šírka	1500×1000 mm

Podkladová konštrukcia Šírka	1060 mm
Nosnosť rozložená do plochy	2000 kg
Podkladová konštrukcia Hĺbka	830 mm
Materiál Odkladacia polica	bukový multiplex
maximálna pracovná výška (horná hrana dosky z tvrdého kameňa)	900 mm
Výška podstavca vrát. úložných setov	780 mm
Vyrovnávanie výšky	25 mm
Druh produktu	Podstavec