



Set čelustí s hrotmi, pre skľučovadlá, Ø 200 mm, Typ: 2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	313231 2
GTIN	2050001929280
Trieda položky	33T

Popis

Použitie:

Keďže čeluste sa dajú vymeniť alebo presunúť na požadovaný priemer **v priebehu niekoľkých sekúnd**, má zmysel mať na stroji pripravených niekoľko čelustí. **Tým sa dosiahne minimálny čas výmeny.** Čelustové jednotky sa skladajú napríklad z niekoľkých súprav základných čelustí s mäkkými nastavbovými čelustami bez sklonov, ktoré sú vysústružené na požadované priemery. Tento racionalizačný efekt je potrebný nielen pre NC stroje, ale je nevyhnutný aj pre každý sústruh.

Na vonkajšie upínanie, ideálne na upínanie surových dielov.

Materiál:

Kvalitný výrobok z 16MnCr5, kalené.

Vhodné pre:

Klinové skľučovadlo Schunk č. 313115; 313117; 313135; 313137, klinové skľučovadlo Röhms Duro č. 313120; 313140 a ďalšie systémy klinových skľučovadiel pre sústruhy.

Upozornenie:

Rozsah upínania, napríklad pre č. 313115 – 313137. Hĺbka upínacieho stupňa 25 mm.

Technický opis

Rozsah upínania	64 - 175 mm
Pre typ skľučovadla	200 mm
Atribút Názov produktu	Ø 200 mm
Šírka drážky D	10 mm
Vzdialenosť otvorov b	40 mm

Dĺžka priehradky A	20 mm
vhodné pre farebný kód	Rohm Klinové skľučovadlo s čelustami
vhodné pre farebný kód	Schunk sústružnicke skľučovadlo s klinovou tyčou a čelustami
Druh produktu	Čeluste skľučovadla klinovej tyče