

3M**Izolačná páska, 15 mm×10 m, Farba: BROWN**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 083652 BROWN |
| GTIN | 4054596613539 |
| Trieda položky | 08M |

Popis

Prevedenie:

3M™ Temflex® 165 je **univerzálne použiteľná mäkká PVC izolačná páska**. Ťažko zápalná. Samohasiaca, dobre odolná voči olejom a rozpúšťadlám.

Použitie:

Na izoláciu, zviazanie, upevnenie a farebné označenie.

Upozornenie:

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov 3M™ sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.

Technický opis

| | |
|-------------------|------------------|
| Označenie výrobcu | 3M® Temflex® 165 |
| Hrúbka | 0,15 mm |
| Dĺžka | 10 m |
| Farba | hnedá |
| Šírka | 15 mm |

| | |
|-------------------------|---------------|
| Pevnosť v ťahu | 2 N/mm |
| Použitie | izolovanie |
| Použitie | viazanie |
| Použitie | znacenie |
| Použitie | vyznacovanie |
| Pravítko k dispozícii | nie |
| Rozťažnosť | 200 % |
| Podkladový materiál | PVC fólia |
| Teplota skladovania | 20 - 23 °C |
| odolné voči teplotám do | 90 °C |
| Sklad Vlhkosť vzduchu | 50 - 60 % |
| Lepiaca sila na oceli | 0,2 N/mm |
| Druh lepiacej pásky | jednostranná |
| Atribút Názov produktu | 15 mm×10 m |
| Druh produktu | Lepiaca páska |