

Garant**Súprava 6-hranných skrutkovačov so silovou rukoväťou, Počet skrutkovačov: 5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	627458 5
GTIN	4045197722140
Trieda položky	61C

Popis**Prevedenie:**

Silová rukoväť s uchopiteľným povrchom **Haptoprene®** a jadrom zo zvlášť húževnatého a nárazu vzdorného polypropylénu. Vysoké krútiace momenty možno prenášať aj mokkými alebo masťnými rukami.

Čepel' vyrobená zo špeciálnej chróm-vanádiovej zliatiny s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch.

Rovná šesťhranná stopka s guľovou hlavou.

Rozsah balenia:

Po 1 6-hrannom skrutkovači s guľovou hlavou č. 627453: Veľ. 3; 4; 5; 6; 8

Technický opis

Počet skrutkovačov	5
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

6-hranný skrutkovač s guľovou hlavou so silovou rukoväťou Šesťhran 8	627453 8
--	----------

6-hranný skrutkovač s guľovou hlavou so silovou rukoväťou Šesthran 4

627453 4

6-hranný skrutkovač s guľovou hlavou so silovou rukoväťou Šesthran 6

627453 6

6-hranný skrutkovač s guľovou hlavou so silovou rukoväťou Šesthran 3

627453 3

6-hranný skrutkovač s guľovou hlavou so silovou rukoväťou Šesthran 5

627453 5