



## Súprava 6-hranných uhlových kľúčov, s guľovou hlavou práškovo nanášaný, Počet skrutkovačov: 7



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	626066 7
GTIN	7610733261345
Trieda položky	63D

### Popis

#### Prevedenie:

Zalomená stopka, optimalizované dĺžky ramien. S guľôčkovou hlavou je možné používať so sklonom do 30°.

Špeciálna zliatina PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou pri mimoriadnej húževnatosti. Povrch poniklovaný, chrómovaný a **s práškovým nástrekom** na rýchle nájdenie vďaka výraznému farebnému kódovaniu „Rainbow“.

#### Rozsah balenia:

1 uhlový skrutkovač Č. 626064: Veľ. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Skladovanie v: Plastový držiak

### Technický opis

Počet skrutkovačov	7
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Druh produktu	Skrutkovač

### Príslušenstvo

6-hranný uhlový klíč, s guľovou hlavoupráškovo nanášaný Šesthran 1,5	626064 1,5
6-hranný uhlový klíč, s guľovou hlavoupráškovo nanášaný Šesthran 2	626064 2
6-hranný uhlový klíč, s guľovou hlavoupráškovo nanášaný Šesthran 6	626064 6
6-hranný uhlový klíč, s guľovou hlavoupráškovo nanášaný Šesthran 3	626064 3
6-hranný uhlový klíč, s guľovou hlavoupráškovo nanášaný Šesthran 2,5	626064 2,5
Plastové puzdro na 6-hranné uhlové skrutkovače Typ 8	626250 8
6-hranný uhlový klíč, s guľovou hlavoupráškovo nanášaný Šesthran 5	626064 5
6-hranný uhlový klíč, s guľovou hlavoupráškovo nanášaný Šesthran 4	626064 4