

RUNPOTEC

HPI KABELNIZIENSPEZIALIST

## Zaťahovacie lanko na káble zo skleneného vlákna s ocelovou navíjačkou, Dĺžka pásu: 50m



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	814882 50
GTIN	9120045473605
Trieda položky	86A

### Popis

#### Prevedenie:

**4,5 mm** hrubá páska zo sklenených vlákien, **zabezpečený proti posúvaniu** do 5 kN a predsa **ohybný** (do polomeru 120 mm). Koncové objímky spojené na oboch koncoch so závitom na voliteľné upínanie flexibilných vodiacich hrotov, ťahacích pančúch alebo ťažných ôk. V kvalitnom ocelovom navijaku s vyťahovateľnými stojacimi pätkami, 2 odkladacími priehradkami s príslušenstvom, zaistovačom a **dvojitým vyústovacím systémom** (rýchly chod a automatická brzda výpustu).

#### Rozsah balenia:

Vrátane príslušenstva zabezpečeného proti strate v odkladacej priehradke: **1 ohybný vodiaci hrot (vodič Runpog)** s vyrovnaním skrutkovice a ťažnými okom z ušľachtilej ocele. 1 konvertor so spojom, 1 koliesko, 2 koncové dutinky, 1 spojovacia dutinka, 1 špeciálne lepidlo 3 g.

### Technický opis

Pevnosť v ťahu	2,2 kN
Dĺžka pásu	50 m
Druh produktu	Nástroj na ťahanie káblov

