

**Štvornásobný očkový račňový kľúč „4 in 1“, Typ: 10-19****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614848 10-19
GTIN	4045197722553
Trieda položky	62A

Popis**Prevedenie:**

Obojstranne so stabilnými račňami s ľahkým chodom – prepínateľný na pravotočivé a ľavotočivé ťahovanie. Na oboch stranách sa nachádzajú vždy 2 rôzne veľkosti kľúča.

Extrémne malý uhol uchopenia 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Technický opis

Rozmer cez steny ₄	19 mm
maximálny Ø krúžku D2	35 mm
Rozmer cez steny ₂	13 mm
maximálny Ø krúžku D1	26 mm
Celková dĺžka L	210 mm
Rozmer cez steny ₁	10 mm
Rozmer cez steny ₃	17 mm
maximálna výška krúžku h ₂	20 mm
maximálna výška krúžku h ₁	15 mm
Rozmery cez steny	metrické
Počet zubov	72
Následný uhol	5 Stupeň

Materiál	Chróm-vanadiová ocel'
Povrch	matne chrómované
Prepínateľná račňa	áno
Druh produktu	Skrutkový kľúč