

HOLEX**Vejárovité brúsne puzdro (ZA) zrno 40 hrubý, Puzdro-Ø×šírka puzdra:
45X30mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	553820 45X30
GTIN	4045197723123
Trieda položky	52E

Popis**Prevedenie:**

Brúsne puzdro sa pridržiava prostredníctvom rozpínania gumeného telesa pri vysokých otáčkach. Puzdro sa môže použiť v jeho celej šírke, sedí pevne a je rýchlo a jednoducho vymeniteľné (zatvoriť/otvoriť v smere drážky). Kompatibilné iba s prebrúseným nosným systémom brúsnych puzdiel.

Okolo stabilného jadra pevne osadené **brúsne lamely** z plátna zo zirkónového korundu (ZA). Vďaka rovnomernému opotrebovaniu jednotlivých lamiel sa neustále uvoľňuje nové brúsne plátno, čím sa mnohonásobne zvyšuje životnosť a úber materiálu.

Použitie:

Brúsne puzdrá sa používajú prevažne pre plošné brúsne práce, ktoré vyžadujú silnejšie obrábanie materiálu – aj na hranách.

Pre agresívne opracovanie plôch brúsením ako alternatíva k brúsnym puzdrám alebo vejárovitým brúskam. Použitie výlučne v smere chodu nosného telesa, smer chodu je označený na jadre puzdra.

Vhodné pre:

Nosič brúsneho puzdra č. 553600.

Technický opis

Ø objímky	45 mm
Zrnitost	40
maximálne otáčky	12700 min ⁻¹
Šírka objímky	30 mm
Vonkajší Ø	60 mm
Stupeň jemnosti	hrubý
Brusivo	Zirkónový korund
Skratka pre brúsivo	ZA
Tvar objímky	valcové
Druh produktu	Vejárovité brúsne puzdro

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Nosič brúsnych puzdiel drážkovaný, Ø stopky 6 mm Hlava
Ø × dĺžka hlavy 45X30

553600 45X30