

HOLEX**Vejárovité brúsne puzdro (ZA) zrno 80 stredný, Puzdro-Ø×šírka puzdra: 60X30mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	553822 60X30
GTIN	4045197723192
Trieda položky	52E

Popis**Prevedenie:**

Brúsne puzdro sa pridržiava prostredníctvom rozpínania gumeného telesa pri vysokých otáčkach. Puzdro sa môže použiť v jeho celej šírke, sedí pevne a je rýchlo a jednoducho vymeniteľné (zatvoriť/otvoriť v smere drážky). Kompatibilné iba s prebrúseným nosným systémom brúsnych puzdier.

Okolo stabilného jadra pevne osadené **brúsne lamely** z plátna zo zirkónového korundu (ZA). Vďaka rovnomernému opotrebovaniu jednotlivých lamiel sa neustále uvoľňuje nové brúsne plátno, čím sa mnohonásobne zvyšuje životnosť a úber materiálu.

Použitie:

Brúsne puzdrá sa používajú prevažne pre plošné brúsne práce, ktoré vyžadujú silnejšie obrábanie materiálu – aj na hranách.

Pre agresívne opracovanie plôch brúsením ako alternatíva k brúsnym puzdrám alebo vejárovitým brúskam. Použitie výlučne v smere chodu nosného telesa, smer chodu je označený na jadre puzdra.

Vhodné pre:

Nosič brúsneho puzdra č. 553600.

Technický opis

Zrnitosť	80
maximálne otáčky	9500 min ⁻¹
Šírka objímky	30 mm
Ø objímky	60 mm
Vonkajší Ø	75 mm
Stupeň jemnosti	stredný
Brusivo	Zirkónový korund
Skratka pre brusivo	ZA
Tvar objímky	valcové
Druh produktu	Vejárovité brúsne puzdro

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Nosič brúsnych puzdiel drážkovaný, Ø stopky 6 mm Hlava
Ø × dĺžka hlavy 60X30

553600 60X30