

Garant GRIDLINE

Kontajner 16G so zásuvkami, 12×20G, Výška / počet zásuviek: 900/7**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927300 900/7
GTIN	4062406108311
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Zásuvková skrinka so stabilnou ocelovou konštrukciou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. **Hliníkové úchytkové lišty** s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou.

Osadenie:

Výška cela zásuvky mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **práško nanošovaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Hĺbka	650 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Úžitková šírka	350 mm
Šírka	400 mm

Počet dvier	0
Počet zásuviek	7
Výška	900 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	12
Úžitková výška	800 mm
Úžitková výška pre zásuvky	800 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvky Úžitková šírka	300 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	150 mm
Výška čela zásuvky	200 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	12×20
Hmotnosť	74,9 kg
Počet výsuvných políc	0
Hrúbka materiálu	1 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	12×20G
Druh produktu	Korpus pracovného stolu

Príslušenstvo

Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927500 100
Zásuvka Výška čela zásuvky 150	927500 150
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927500 75
Zásuvka Výška čela zásuvky 200	927500 200
Kontajner 16G na individuálne osadenie zásuvkami Výška 900	927412 900
Koncové krytky úchytiel 20-dielne Typ 10	951025 10
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21