

Garant GRIDLINE

Kontajner 16G so zásuvkami, 12×20G, Výška / počet zásuviek: 800/4**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927300 800/4
GTIN	4062406108168
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Zásuvková skrinka so stabilnou ocelovou konštrukciou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. **Hliníkové úchytkové lišty** s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou.

Osadenie:

Výška cela zásuvky mm: 75, 125, 200, 300

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **práško nanošovaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Úžitková výška	700 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	12×20
Počet dvier	0
Hmotnosť	53,6 kg

Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Počet zásuviek	4
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	125 mm
Výška čela zásuvky	200 mm
Výška čela zásuvky	300 mm
Zásuvky Úžitková šírka	300 mm
Hĺbka	650 mm
Úžitková šírka	350 mm
Výška	800 mm
Úžitková výška pre zásuvky	700 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Šírka	400 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	12
Počet výsuvných políc	0
Hrúbka materiálu	1 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	12×20G
Druh produktu	Korpus pracovného stolu

Príslušenstvo

Zásuvka Výška čela zásuvky 125	927500 125
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927500 75

Zásuvka Výška čela zásuvky 300	927500 300
Zásuvka Výška čela zásuvky 200	927500 200
Kontajner 16G na individuálne osadenie zásuvkami Výška 800	927412 800
Koncové krytky úchytiek 20-dielne Typ 10	951025 10
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21