

Garant GRIDLINE

**Pojazdný kontajner so zásuvkami 16G, 12×20G, Výška korpusu skrine v mm / počet zásuviek: 500/3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927315 500/3
GTIN	4062406108403
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Zásuvková skrinka so stabilnou oceľovou konštrukciou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. **Hliníkové úchytkové lišty** s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi.

S čiernym odkladacím priestorom z ABS plastu a 2-zložkovými posuvnými rukoväťami Haptoprene®. Vždy po 2 pevných a otočných kolieskach s guľôčkovými ložiskami (otočné kolieska so zaisťovačom na koliesko a otočný veniec), Ø 125 mm, s bezstopovým polyuretánovým behúňom, minimálnym valivým odporom, malým hlukom pri pohybe a ochranou proti namotávaniu vlákien. Zásuvky s **odblokováním jednotlivých zásuviek jednou rukou** zabraňuje otvoreniu zásuvky počas prepravy. Centrálne uzamykateľná pomocou cylindrickej zámky.

**Osadenie:**

Výška cela zásuvky mm: 100, 125, 200

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Upozornenie:**

Neposúvajte pod elektricky výškovo nastaviteľné pracoviská č. 920301 – 920316.

## Technický opis

Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
so zvýšeným okrajom	áno
Výška	700 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Odkladacia polica	áno
Počet dvier	0
Počet zásuviek	3
Maximálna nosnosť	600 kg
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Hĺbka	740 mm
Materiál Koleso	bezstopové polyuretánové behúne
Povrch behúňa bezúrovňový	áno
Hmotnosť	47,6 kg
Úžitková výška	425 mm
Zásuvky Úžitková šírka	300 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
ComfortClose	nie
Zvýšený okraj Prevedenie	4-stranný
Ø kolesa	125 mm
Šírka	420 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Zásuvková skrinka Výška	500 mm
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Zásuvková skrinka Šírka	400 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška	425 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	12

Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvka Úžitková plocha v G	12×20
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Prevedenie	pojazdný
Prevedenie	so zásuvkami
Puzdro hore otvorené	nie
Úžitková výška pre zásuvky	425 mm
Počet výsuvných políc	0
Hrúbka materiálu	1 mm
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	12×20G
Druh produktu	Dielenský kontajner s kolieskami

## Príslušenstvo

Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 125	927505 125
Odblokovanie jednotlivých zásuviek jednou rukou Zásuvky užitočná šírka v G 12	951020 12
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 100	927505 100
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 200	927505 200
Kontajner 16G pojazdný na individuálne osadenie zásuvkami Výška puzdra 500	927430 500
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21