



Klieštinové upínacie trne ER Tvar AD, SK 40 A = 70, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 40



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	300475 40
GTIN	4062406108687
Trieda položky	32A

Popis

Prevedenie:

Brúsený vonkajší a vnútorný kužel. S otvorom na čip Balluff/RFID. HOLEX – Presná upínacia matica HOLEX vyvážená (G6,3/18 000 min-1, všetky stopky jemne otryskané sklenenými guľôčkami. Kvalita vyvážená G6,3/18 000 min-1).

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích kliešťač podľa DIN 6499 – typ A a B.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacej matice.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 – 308806, upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835, upínací kľúč ER č. 309680 resp. 613300, upínacie kliešte ER č. 308901 – 309449; upínacia matica ER č. 309615 (pre tesniace podložky); tesniace podložky č. 309625 – 309645 (pre č. 309615).

Technický opis

Rozsah upínania	3 - 26 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	70 mm
Náhradná vysokorýchlostná matica GARANT č. 309610	40
Náhradná matica HOLEX č. 309580	40
Vonkajší Ø D	63 mm

Ø upnutia D ₁	3-26 mm
Upínač	SK 40 A = 70
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	AD
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 18000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Stratégia obrábania	HSC
Otvor Balluffchip	áno
Druh produktu	Klieštinový upínací trň

Príslušenstvo

Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 18	308990 18
Upínacia klieština ER HP, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 26	309379 26
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 12	309040 12
Klieština ER s utesnením, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 18	308992 18
Ťažné čapy Mori-Seiki, utesnený, typ A, s otvorom Ø 7 mm, Vhodné pre strmé kužele: 40	308630 40
Upínacia matica ER pre klieštinové skľučovadlo HiRunER, pre ER: 40	309617 40
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 15	309040 15
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 13	308990 13
Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 6	309419 6
	309381 20
Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závitú utesnený, bez otvoru, Vhodné pre strmé kužele: 40	308700 40
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 22	308990 22
Súprava upínacích klieštin ER 23dielna 4-26 mm, ER 40	309028
Upínacia klieština ER HP, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 9	309379 9

Ťažné čapy utesnený, typ B, bez otvoru, Vhodné pre strmé kužele: 40	308620 40
Ťažný čap 90° utesnený, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 40	308795 40
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 5	309040 5
Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 20	309419 20
Upínacia klieština ER HP, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 21	309379 21
Klieština ER s utesnením, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 14	308992 14
Upínacie kľúče pre ťažné čapy DIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872), Vhodné pre veľkosť strmého kužela: 40	308820 40
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 20	308990 20
Upínacia klieština ER HP, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 17	309379 17
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 21	308990 21
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 26	309040 26
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 15	308990 15
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 17	308990 17
Súprava upínacích klieštin ER 23dielna 4-26 mm, ER 40	309320
	309380 25
Ťažný čap Hurco 45° s lícovaním utesnený, Vhodné pre strmé kužele: 40	308802 40
Upínacia matica ER High Speed, pre ER: 40	309610 40
Ťažný čap 60° utesnený, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 40	308785 40
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 7	309040 7
Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 14	309419 14
Upínacia klieština ER HP, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 16	309379 16
	309449 9
Upínacia klieština ER HP, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 14	309379 14
	309381 12
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 16	309040 16

Upínacia klieština ER HP, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 13	309379 13
Ťažné čapy utesnený, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 40	308635 40
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 7	308990 7
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 23	308990 23
Ťažné čapy utesnený, typ B, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 40	308650 40
Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 11	309419 11
Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 22	309419 22
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 9	309040 9
Upínacia klieština ER HP, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 23	309379 23
Ťažné čapy Tvar B, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 40	308640 40
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 22	309040 22
Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 8	309419 8
Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 25	309419 25
Upínacia klieština ER HP, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 19	309379 19
	309449 8
Upínacia klieština ER HP, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 12	309379 12
	308806 40
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 19	309040 19
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 16	308990 16
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 17	309040 17
	308720 40
Upínacia klieština ER HP, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 6	309379 6
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 6	308990 6
Upínacia klieština ER HP, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 4	309379 4
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 5	308990 5

Ťažný čap, 18CrNiMo7 Tvar A, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 40	308605 40
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 11	308990 11
Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 10	309419 10
Ťažné čapy utesnený, bez otvoru, Vhodné pre strmé kužele: 40	308660 40
Upínacia klieština ER HP, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 5	309379 5
Upínacie kľúče pre ťažné čapy ISO 7388, Vhodné pre veľkosť strmého kužela: 40	308830 40
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 26	308990 26
Ťažný čap 45° utesnený, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 40	308765 40
Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 18	309419 18
Klieština ER s utesnením, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 22	308992 22
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 25	308990 25
Klieština ER s utesnením, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 10	308992 10
Upínacia klieština ER HP, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 11	309379 11
Ťažné čapy Mori-Seiki, utesnený, typ A, s otvorom Ø 7 mm, Vhodné pre strmé kužele: 40	308625 40
Klieština ER s utesnením, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 12	308992 12
Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 12	309419 12
Ťažný čap Hurco 45 ° s otvorom 4 mm a lícovaním utesnený, Vhodné pre strmé kužele: 40	308801 40
Klieština ER s utesnením, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 20	308992 20
Upínacia klieština ER HP, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 18	309379 18
Upínacia klieština ER HP, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 20	309379 20
Upínacia klieština ER HP, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 10	309379 10
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 10	308990 10
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 25	309040 25

Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 4	308990 4
Upínacia matica ER klzného ložiská, pre ER: 40	309612 40
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 14	309040 14
Upínacia klieština ER HP, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 7	309379 7
Upínacia klieština ER HP, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 25	309379 25
Klieština ER s utesnením, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 25	308992 25
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 12	308990 12
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 11	309040 11
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 10	309040 10
Ťažný čap, 18CrNiMo7 utesnený, typ B, bez otvoru, Vhodné pre strmé kužele: 40	308615 40
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 4	309040 4
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 6	309040 6
Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 9	309419 9
	309449 10
Klieština ER s utesnením, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 8	308992 8
Ťažné čapy Tvar A, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 40	308600 40
Ťažné čapy utesnený, typ A, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 40	308610 40
Ťažné čapy Mazak, typ A, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 40M	308670 40M
Klieština ER s utesnením, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 16	308992 16
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 21	309040 21
Upínacia klieština ER HP, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 22	309379 22
Upínacia klieština ER HP, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 15	309379 15
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 8	309040 8
Klieština ER s utesnením, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 6	308992 6
ER upínací klúč, pre klieštinové upínače ER: 40	309680 40
Upínacia matica ER, pre ER: 40	309580 40
	308790 40

Ťažný čap 90° utesnený, bez otvoru, Vhodné pre strmé kužele: 40

Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 24	308990 24
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 14	308990 14
Upínacia klieština ER HP, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 8	309379 8
Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 7	309419 7
Súprava upínacích klieštin ER 15dielna 2-16 mm, ER 25	309240
Momentové kľúče s prepínateľnou račňou, Maximálny ťahovací moment: 200	656050 200
Upínacia klieština ER HP, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 3	309379 3
Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 40	308740 40
Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 16	309419 16
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 19	308990 19
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 18	309040 18
Ťažný čap 45° utesnený, bez otvoru, Vhodné pre strmé kužele: 40	308760 40
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 9	308990 9
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 13	309040 13
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 24	309040 24
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 23	309040 23
	309381 25
Upínacia klieština ER HP, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 24	309379 24
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 8	308990 8
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací Ø d: 20	309040 20