

Garant GRIDLINE

**Kontajner 24G so zásuvkami, 20×20G, Výška / počet zásuviek: 400/4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927600 400/4
GTIN	4062406109950
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Zásuvková skrinka so stabilnou ocelovou konštrukciou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. **Hliníkové úchytové lišty** s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou.

**Osadenie:**

Výška cela zásuvky mm: 50, 75, 75, 125

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Technický opis**

Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Úžitková šírka	550 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Úžitková výška pre zásuvky	325 mm
Hĺbka	650 mm
Úžitková výška	325 mm

Hmotnosť	48 kg
Výška	400 mm
Šírka	600 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Výška čela zásuvky	50 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	125 mm
Počet zásuviek	4
Počet dvier	0
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Počet výsuvných políc	0
Hrúbka materiálu	1 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20x20G
Druh produktu	Korpus pracovného stolu

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre pracovné stoly GridLine Typ 1	927093 1
Zásuvka Výška čela zásuvky 125	927800 125
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75
Zásuvka Výška čela zásuvky 50	927800 50

Kontajner 24G na individuálne osadenie zásuvkami Výška 400	927720 400
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Koncové krytky úchytiel 20-dielne Typ 10	951025 10