

**Upínač, SK 50, Ø upnutia D1: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302435 12
GTIN	4062406110536
Trieda položky	32A

Popis**Prevedenie:**

Vnútorý závit umožňujúci ručné upnutie.

Použitie:

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Technický opis

Celková dĺžka L	190 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	63 mm
Závit M	M24
Vonkajší Ø D	42 mm
Náhradná upínacia skrutka č. 309900	12
Ø upnutia D ₁	12 mm
Upínač	SK 50
Norma	DIN 6359
Norma upínača	DIN 2080
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Druh produktu	Povrchové skľučovadlo

Príslušenstvo

Náhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním Ø
D1 12

309900 12