

**HOLEX****Upínač, SK 40, Ø upnutia D1: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302425 20
GTIN	4062406110093
Trieda položky	32A

**Popis****Prevedenie:**

Vnútorý závit umožňujúci ručné upnutie.

**Použitie:**

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

**Technický opis**

Celková dĺžka L	156 mm
Závit M	M16
Dĺžka výčnelku Rozmer A	63 mm
Náhradná upínacia skrutka č. 309900	20
Ø upnutia D <sub>1</sub>	20 mm
Vonkajší Ø D	52 mm
Upínač	SK 40
Norma	DIN 6359
Norma upínača	DIN 2080
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Druh produktu	Povrchové skľučovadlo

---

## Príslušenstvo

Náhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním Ø  
D1 20

309900 20