

Garant**Priezor, Výška 481 mm, vhodné pre typ: 2000**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	928090 2000
GTIN	4062406113100
Trieda položky	91P

Popis

Prevedenie:

Z polykarbonátu, vpravo a vľavo s uholníkmi z ocelového plechu na upevnenie. Osvetlené pracovisko pomocou transparentného povrchu.

Vhodné pre:

Na zaskrutkovanie medzi nosné stĺpiky, v montážnom vozíku č. 918590 a pre deliace priečky.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

Technický opis

Výška	481 mm
Šírka	1920 mm
Hĺbka	25 mm
Hmotnosť	6 kg
Materiál Priezor	polykarbonát
vhodné pre typ	2000
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	Výška 481 mm
Druh produktu	Priezor

