

Garant**Priezor, Výška 481 mm, vhodné pre typ: 1500**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	928090 1500
GTIN	4062406113094
Trieda položky	91P

Popis

Prevedenie:

Z polykarbonátu, vpravo a vľavo s uholníkmi z ocelového plechu na upevnenie. Osvetlené pracovisko pomocou transparentného povrchu.

Vhodné pre:

Na zaskrutkovanie medzi nosné stĺpiky, v montážnom vozíku č. 918590 a pre deliace priečky.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

Technický opis

Hmotnosť	5 kg
Šírka	1420 mm
vhodné pre typ	1500
Hĺbka	25 mm
Materiál Priezor	polykarbonát
Výška	481 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	Výška 481 mm
Druh produktu	Priezor

