

Garant**Dierovaná stena s kefovou lištou, vhodné pre typ: 1500****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	928111 1500
GTIN	4062406113179
Trieda položky	91P

Popis**Prevedenie:**

Perforovaná stena podľa popisu v č. 928070, vrátane kefovej lišty pre vedenie kábla smerom dozadu. Na zaskrutkovanie medzi nosné stĺpiky, v montážnom vozíku č. 918590 a pre deliace priečky. 1 stredná priečka

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

Technický opis

Šírka	1420 mm
Výška	481 mm
vhodné pre typ	1500 mm
Hĺbka	25 mm
Nosnosť	100 kg
Hmotnosť	9 kg
Dierovaná stena Prevedenie	jednostranná
Dierovaná stena Prevedenie	s kefovou lištou
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm

Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Dierovaná stena

Príslušenstvo

Multimediálne otočné rameno s multifunkčným držiakom Počet kľbov 2	928270 2
Multifix vhodné pre typ 300	928201 300
Multifix vhodné pre typ 500	928201 500
Multimediálne otočné rameno s držiakom na laptop Počet kľbov 2	928275 2
Nosný stĺpik na zavesenie Výška 481	928060 481
Multimediálne otočné rameno s multifunkčným držiakom Počet kľbov 1	928270 1
Multifix vhodné pre typ 1000	928201 1000