

**Pneumatický rázový uťahovák ATEX, Typ: 6748EX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	079220 6748EX
GTIN	015451720612
Trieda položky	03R

Technický opis

Dĺžka	200 mm
Upínač nástrojov Profil pohonu	Štvorhran
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný Ø)	10 mm
Hmotnosť	2,4 kg
Označenie výrobcu	6748EX
Rozsah krútiaceho momentu	180 - 760 Nm
Pracovná hlučnosť	93 dB(A)
maximálna potreba vzduchu	852 l/min
maximálne vibrácie podľa EN	8,7 m/s ²
maximálne otáčky	8400 min ⁻¹
Upínač nástrojov Rozmery	1/2 palec

maximálny Ø skrutiek (8,8-12,9)	M20
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Pripojovací závit	NPT
Druh produktu	Skrutkovač