

RUNPOTEC

HPI KABELNIZHESPEZIALIST

Nylonové zaťahovacie lanko, Dĺžka pásu: 10m



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	814862 10
GTIN	9120045472530
Trieda položky	86A

Popis

Prevedenie:

Plastová vťahovacia páska s hrúbkou 4 mm, mimoriadne pružné, veľmi odolné voči oderu a elektricky nevodivé. Materiál je odolný voči preliačeniu, drží tvar a veľmi dobre kľže.

Páska z nylonu. Jeden koniec je zalisovaný so špirálovým hriadeľom a ťažným okom; jeden koniec je zalisovaný s ťažným okom.

Technický opis

Dĺžka pásu	10 m
Maximálne zaťaženie spoja zaťahovacieho lanka – puzdra	1,1 kN
Druh produktu	Nástroj na ťahanie káblov

Príslušenstvo

Power Disk	814770
Prostriedok na uhladenie káblov	814760

