

RUNPOTEC

HPI KABELNIZHESPEZIALIST

Nylonové ťažovacie lanko, Dĺžka pásu: 20m**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	814862 20
GTIN	9120045472554
Trieda položky	86A

Popis**Prevedenie:**

Plastová vťahovacia páska s hrúbkou 4 mm, mimoriadne pružné, veľmi odolné voči oderu a elektricky nevodivé. Materiál je odolný voči preliačeniu, drží tvar a veľmi dobre kľže.

Páska z nylonu. Jeden koniec je zalisovaný so špirálovým hriadeľom a ťažným okom; jeden koniec je zalisovaný s ťažným okom.

Technický opis

Dĺžka pásu	20 m
Maximálne zaťaženie spoja ťažovacieho lanka – puzdra	1,1 kN
Druh produktu	Nástroj na ťahanie káblov

Príslušenstvo

Prostriedok na uhladenie káblov	814760
Power Disk	814770

