

RUNPOTEC

HPI KABELNIZIENSPEZIALIST

Perlonové ťažhacie lanko Runpo 1, Dĺžka pásu: 10m**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 814865 10 |
| GTIN | 9120045472080 |
| Trieda položky | 86A |

Popis**Prevedenie:**

Plastová vťahovacia páska s hrúbkou **4 mm**, mimoriadne pružné, veľmi odolné voči oderu a elektricky nevodivé. Materiál je odolný voči preliačeniu, drží tvar a veľmi dobre kľže. Páska z perlonu. Jeden koniec je zalisovaný s **flexibilným vodiacim hrotom (vodič Runpog)** a ťažným okom; jeden koniec je zoskrutkovaný s ťažným okom.

Technický opis

| | |
|---|---------------------------|
| Dĺžka pásu | 10 m |
| Maximálne zaťaženie spoja ťažhacieho lanka – puzdra | 1,7 kN |
| Druh produktu | Nástroj na ťahanie káblov |

Príslušenstvo

| | |
|---------------------------------|--------|
| Prostriedok na uhladenie káblov | 814760 |
|---------------------------------|--------|

Power Disk

814770