

**Garant****LED osvetľovacia jednotka pre Multifix, Dĺžka: 780mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	928630 780
GTIN	4062406117528
Trieda položky	91P

**Popis****Prevedenie:**

Osvetľovacia jednotka kompletne s telesom baterky a pripojovacím káblom na inštaláciu na spínač č. 928470 ON/OFF alebo 928460 ON/OFF (priemyselná zástrčka). Bezúdržbová LED technológia s dlhou životnosťou. Energeticky efektívna žiarovka je mimoriadne homogénna, bez osleповania a blikotania, má dobré rozpoznanie farieb pomocou vyváženého spektrálneho podielu, ako aj vysokú obrysovú a kontrastnú ostrosť. Teplota farby/farba svetla cca 4 000 K. Toto svietidlo obsahuje zabudované LED lampy. Svetelné zdroje nie je možné v svietidle vymeniť.

LED osvetľovacia jednotka na montáž na koľajnice Multifix. Montáž pomocou bočne pripevnenej konzoly s T-drážkou. Kryt vyrobený z oceleového plechu v striebornej farbe. Osvetlenie možno plynule regulovať a individuálne zapínať integrovaným vypínačom.

**Vhodné pre:**

Lišta Multifix č. 928201 a č. 928206 od veľ. 1000, č. 955340 veľ. 940.

**Technický opis**

Počet Spínač zapnutia/vypnutia	1
Hĺbka	60 mm
Príkon	18 W
Vstavaná výška	82 mm
Séria	Pracovná stanica
Séria	Multifix
Svetelný tok	1260 lm

Baterka Hĺbka	30 mm
Teplota farby	4000 K
LED technológia	áno
Baterka Dĺžka (á 2 ks)	300 mm
Výška	40 mm
Hmotnosť	3 kg
Dĺžka	780 mm
Montážna hĺbka	92 mm
Bez osľňovania a blikania	áno
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Spínač zapnutia/vypnutia	áno
Typ zástrčky Vstup	zásuvný systém GST
Menovité napätie	250 V
Druh produktu	Stropné svietidlo