

Garant**Osvetľovacia jednotka LED, vhodné pre typ: 1500****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	928600 1500
GTIN	4062406117450
Trieda položky	91P

Popis**Prevedenie:**

Osvetľovacia jednotka kompletne s telesom baterky a pripojovacím káblom na inštaláciu na spínač č. 928470 ON/OFF alebo 928460 ON/OFF (priemyselná zástrčka). Bezúdržbová LED technológia s dlhou životnosťou. Energeticky efektívna žiarovka je mimoriadne homogénna, bez osleповania a blikotania, má dobré rozpoznanie farieb pomocou vyváženého spektrálneho podielu, ako aj vysokú obrysovú a kontrastnú ostrosť. Teplota farby/farba svetla cca 4 000 K. Toto svietidlo obsahuje zabudované LED lampy. Svetelné zdroje nie je možné v svietidle vymeniť.

LED osvetľovacia jednotka so strieborným krytom z ocelového plechu a clony z PMMA.

Vhodné pre:

Konzola nosného ramena č. 928055, 928056, 972086 a č. 972087.

Povrchová úprava farby:

Strieborný kryt podobný RAL 9006.

Technický opis

Bez osľňovania a blikania	áno
vhodné pre typ	1500 mm
Teplota farby	4000 K
Hmotnosť	4 kg
Hĺbka	120 mm
Svetelný tok	2520 lm
Dĺžka	1420 mm
LED technológia	áno

Príkonn	36 W
Baterka Hĺbka	30 mm
Séria	Pracovná stanica
Baterka Dĺžka	1110 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Typ zástrčky Vstup	zásuvný systém GST
Menovité napätie	250 V
Spínač zapnutia/vypnutia	nie
Hrúbka materiálu	1 mm
Druh produktu	Stropné svietidlo