

Garant**LED osvetľovacia jednotka bočná, Príkon: 15W****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	928620 15
GTIN	4062406117504
Trieda položky	91P

Popis**Prevedenie:**

Osvetľovacia jednotka kompletne s telesom baterky a pripojovacím káblom na inštaláciu na spínač č. 928470 ON/OFF alebo 928460 ON/OFF (priemyselná zástrčka). Bezúdržbová LED technológia s dlhou životnosťou. Energeticky efektívna žiarovka je mimoriadne homogénna, bez osleповania a blikotania, má dobré rozpoznanie farieb pomocou vyváženého spektrálneho podielu, ako aj vysokú obrysovú a kontrastnú ostrosť. Teplota farby/farba svetla cca 4 000 K. Toto svietidlo obsahuje zabudované LED lampy. Svetelné zdroje nie je možné v svietidle vymeniť.

LED osvetľovacia jednotka na bočné upevnenie na konštrukciu nosného stĺpa. Osvetlenie možno plynule otáčať o 180° na dosiahnutie optimálneho osvetlenia. Každú jednotku možno samostatne zapínať integrovaným vypínačom.

Vhodné pre:

Nosný stĺp č. 928010, č. 928020, č. 928030 a č. 928075 a č. 928076.

Povrchová úprava farby:

Strieborný kryt podobný RAL 9006.

Technický opis

Vstavaná výška	120 mm
Baterka Hĺbka	30 mm
Hĺbka	60 mm
Dĺžka	455 mm

plynule otočné	180 Stupeň
Baterka Dĺžka	300 mm
Svetelný tok	630 lm
Počet Spínač zapnutia/vypnutia	1
Séria	Pracovná stanica
Príkion	15 W
LED technológia	áno
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Typ zástrčky Vstup	zásuvný systém GST
Spínač zapnutia/vypnutia	áno
Menovité napätie	250 V
Druh produktu	Stropné svietidlo