

Waldmann **Osvetľovacia jednotka TAMETO, vhodné pre typ: 1000****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	928608 1000
GTIN	4013330060688
Trieda položky	93L

**Popis****Prevedenie:**

Osvetľovacia jednotka kompletne s telesom baterky a pripojovacím káblom na inštaláciu na spínač č. 928470 ON/OFF alebo 928460 ON/OFF (priemyselná zástrčka). Bezúdržbová LED technológia s dlhou životnosťou. Energeticky efektívna žiarovka je mimoriadne homogénna, bez osleповania a blikotania, má dobré rozpoznanie farieb pomocou vyváženého spektrálneho podielu, ako aj vysokú obrysovú a kontrastnú ostrosť. Teplota farby/farba svetla cca 4 000 K. Toto svietidlo obsahuje zabudované LED lampy. Svetelné zdroje nie je možné v svietidle vymeniť.

LED osvetľovacia jednotka s krytom z bezfarebného eloxovaného hliníka a čierneho plastu. Regulácia oslnenia pomocou membrány s kuželovým hranolom PMMA. a chránená pred znečistením vďaka uzavretej konštrukcii. Pripojenie prostredníctvom priemyselného zásuvkového systému na jednoduché sériové zapojenie.

**Funkcia:**

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s  $\varnothing < 12$  mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

**Vhodné pre:**

Konzola nosného ramena č. 928055, 928056, 972086 a č. 972087.

**Technický opis**

plynulo stmievateľné	áno
Hmotnosť	3 kg
Príkion	26 W
Bez osľňovania a blikania	áno
Baterka Dĺžka	890 mm
Baterka Hĺbka	167 mm

LED technológia	áno
Dĺžka	920 mm
Hĺbka	187 mm
Svetelný tok	2300 lm
Teplota farby	4000 K
vhodné pre typ	1000 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Menovité napätie	250 V
Typ zástrčky Vstup	zásuvný systém GST
Stupeň ochrany krytom IP	IP 20
Spínač zapnutia/vypnutia	áno
Hrúbka materiálu	1 mm
Druh produktu	Stropné svietidlo