

Waldmann **Tyčové svietidlo PARA.MI, Typ: 8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	928660 8
GTIN	2050002019027
Trieda položky	93L

**Popis****Prevedenie:**

Vysokokvalitná a bezúdržbová technológia LED so 108 svetelnými diódami. S ovládacím tlačidlom v hlave svietidla a nastaviteľným automatickým vypínaním. Plynule stmievateľná. Teplota farby teplá biela s cca 3000 K.

Svietidlo obsahuje zabudované LED lampy. Zdroj svetla (LED lampy) je vymeniteľný výrobcom. Ovládacie zariadenie (napájanie a kábel) môže vymeniť zákazník.

**Rozsah balenia:**

Vrátane stolnej svorky. Rozsah upínania 0 – 70 mm. 3,0 m prípojné vedenie so sieťovou zástrčkou.

**Povrchová úprava farby:**

Striebornosivá

**Technický opis**

Farba svetla	teplá biela K
Osvetľovacie teleso	LED
Pripojovací kábel Dĺžka	3 m
Korpus lampy výška	11,5 mm

Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Počet LED diód	108
Korpus lampy šírka	117 mm
Korpus lampy dĺžka	101 mm
Príkon	7 W
Osvetlenie stmievateľné	áno
Osvetľovacie teleso vymeniteľné	nie
Menovité napätie	250 V
Teplota farby	3000 K
Celková výška	1070 mm
Spínač zapnutia/vypnutia	áno
Typ zástrčky Vstup	C
Druh produktu	Stolové svietidlo/pracovné svietidlo