

Garant**LED stojanová lampa, Typ: 14****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	928650 14
GTIN	4062406193478
Trieda položky	9GH

Popis**Prevedenie:**

Nanajvýš energeticky efektívne a zároveň výkonné tyčové svietidlo s bezúdržbovou LED technológiou s plošným, homogénnym osvetlením bez tienenia a oslňovania. Tlmitelné tlačidlom na svetelnej hlavici až do 30%, s pamäťovou funkciou.

Tyč svietidla z eloxovaného hliníka. Hlavica svietidla z ABS. Tyč s 3D hlavicovým kĺbom.

Akčný polomer 3D kĺbového ramena 820 mm.

Neutrálna biela farba s teplotou 5 000 K.

Svietidlo obsahuje zabudované LED lampy. Zdroj svetla (LED lampy) je vymeniteľný výrobcom.

Ovládacie zariadenie (napájanie a kábel) môže vymeniť zákazník.

Rozsah balenia:

Vrátane stolnej svorky (rozsah upínania 0 – 70 mm). 3,0 m prípojné vedenie so Euro zástrčkou.

Technický opis

Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Príkion	16 W
Vykladanie nosného ramena	830 mm
Farba svetla	neutrálna biela K
Korpus lampy šírka	80 mm

Korpus lampy dĺžka	360 mm
Počet LED diód	24
Korpus lampy výška	22,5 mm
Osvetľovacie teleso vymeniteľné	nie
Menovité napätie	250 V
Teplota farby	5000 K
Celková výška	1070 mm
Typ zástrčky Vstup	C
Spínač zapnutia/vypnutia	áno
Druh produktu	Stolové svietidlo/pracovné svietidlo