

Garant**Leštiace teliesko CaraFin Diamant, D64, Typ: ZY1610****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	551942 ZY1610
GTIN	4062406117849
Trieda položky	51G

Popis**Prevedenie:**

Diamantové leštiace teliesko z elastického PU materiálu potiahnuté po obvode diamantovým zrnom. Lepené diamantové zrná majú výrazne vyšší stupeň využitia v porovnaní s voľnými diamantovými zrnami v leštiacich pastách.

Použitie:

Leštenie s maximálnou flexibilitou a prispôsobením sa kontúram.

Technický opis

Ø stopky	6 mm
Ø hlavy	16 mm
odporúčaná obvodová rýchlosť	1 - 2 m/s
Dĺžka hlavy	10 mm
Séria	CaraFin
Brusivo	Diamant

Skratka pre brúsivo	D
Stupeň jemnosti	Politúra
Atribút Názov produktu	D64
Druh produktu	Leštiace teliesko

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		