

Garant**Leštiace teliesko CaraFin Diamant, D64, Typ: ZY0608****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	551942 ZY0608
GTIN	4062406117825
Trieda položky	51G

Popis**Prevedenie:**

Diamantové leštiace teliesko z **elastického PU materiálu** potiahnuté po obvode diamantovým zrnom. Lepené diamantové zrná majú výrazne vyšší stupeň využitia v porovnaní s voľnými diamantovými zrnami v leštiacich pastách.

Použitie:

Leštenie s maximálnou flexibilitou a prispôbením sa kontúram.

Technický opis

Ø stopky	3 mm
Ø hlavy	6 mm
odporúčaná obvodová rýchlosť	1 - 2 m/s
Dĺžka hlavy	8 mm
Brusivo	Diamant
Skratka pre brusivo	D

Stupeň jemnosti	Politúra
Atribút Názov produktu	D64
Druh produktu	Leštiace teliesko

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		