

**Pracovný stôl s 1 zásuvkou a 2 krídlovými dverkami, Dĺžka dosky: 1500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	929520 1500
GTIN	4062406117788
Trieda položky	92W

**Popis****Prevedenie:**

- Pracovná doska hrubá 40 mm, odolná proti skrúteniu z buku Multiplex, lakovaná UV bezfarebným lakom.
- Podstavec zo zvaraného ocelového plechu.
- Zásuvky z ocelového plechu s kolieskami z Delrinu s ľahkým chodom.
- Dvere z ocelového plechu s plastovým organizérom, ochranou, uhol otvorenia 180° a záves dvier so samočinným vyťahovaním.
- Centrálny cylindrický zámok s 2 kľúčmi.

**Osadenie:**

Výška cele zásuviek (vpravo) mm: 180

Výška dvier (vľavo) mm: 540

Výška dverí (vpravo) mm: 360

**Zvláštne príslušenstvo:**

Vhodná polica, pozri č. 929580.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Ďalšie možnosti čiel: svetlosivá farba RAL 7035, signálna modrá farba RAL 5005. Nie je možné žiadne špeciálne lakovanie.

**Technický opis**

Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Radový pracovný stôl	nie – príliš veľký presah dosky
Zásuvky Úžitková hĺbka	520 mm
Zásuvky Úžitková šírka	490 mm
Podkladová konštrukcia Šírka	1200 mm
Hĺbka pracovnej dosky	700 mm
Počet zásuviek	1
Materiál pracovná doska	bukový multiplex
Hrúbka pracovnej dosky	40 mm
Hmotnosť	76 kg
Výška dvier (vľavo)	540 mm
Podkladová konštrukcia Hĺbka	630 mm
Výška dverí (vpravo)	360 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	700 kg
Pracovný stôl centrálné zatvárateľný	áno
Pracovná doska Povrch	s bezfarebným lakom
Výška	850 mm
Hrúbka materiálu	1,5 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	100 kg
Hrúbka platne	40 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	90 %
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Vyrovnanie výšky	20 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Druh produktu	Pracovný stôl

## Príslušenstvo

Zámkové puzdro 225-010-9 bez nástrčnej vložky

914202