

Garant GRIDLINE

**Pracovný stôl, vľavo dvierka, vpravo 4 zásuvky, Bambusová doska, 20×20G,
Dĺžka dosky: 1500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	921051 1500
GTIN	4062406118013
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovný stôl so stabilnou ocelovou konštrukciou s výstuhou zo 4-hrannej rúry. Zásuvková skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Pätky s plastovými klzákmi šetriacimi podlahu. Korpus zásuviek vždy v svetlo sivej farbe RAL 7035, **prášково nanášaný**. Predné časti zásuviek v rôznych farbách. Bez rušiacich hrán po obvode na optimálne čistenie a využívanie plochy s organizérom (boxy, vložky z tvrdej peny, drážkované deliace lišty). Upnutia zásuviek v 25 mm rastru.

Uzamykací systém s cylindrickým zámkom s 5 kolíkovými západkami, modulárnou nástrčnou vložkou. Uzamykateľný.

Skrinka s dverami a policou.

Osadenie:

Výška dvier (vľavo) mm: 625

Pocet výškovo prestavitelných spodkov zásuviek (vľavo): 1

Výška cela zásuviek (vpravo) mm: 100, 125, 150, 250

Zvláštne príslušenstvo:

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek a dvierka antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná**. **Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Zásuvková skrinka Úžitková výška	625 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Výška	950 mm
Séria	Ready-to-go
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Počet zásuviek	4
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	800 kg
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Podkladová konštrukcia Šírka	1300 mm
Hmotnosť	143,5 kg
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Podkladová konštrukcia Hĺbka	700 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	950 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G

Druh produktu

Pracovný stôl

Príslušenstvo

Zásuvka Výška čela zásuvky 150	927800 150
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palcová a 1/2 palcová Počet nástrojov 39	953833 39
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 125/1	950320 125/1
Nástrčná vložka s 2 kľúčmi Číslo zámku Ho (3-miestne) 003	950050 003
Zásuvka Výška čela zásuvky 125	927800 125
Dielenská súprava Počet nástrojov 26	955081 26
Súprava očkových kľúčov Počet nástrojov 20	952505 20
Súprava protišmykových rohoží do zásuviek,5-dielne Rozmer v G 20X20	951885 20X20
Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palcová a 1/2 palcová Počet nástrojov 37	953828 37
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 150/4	950320 150/4
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 100/2	950320 100/2
Súprava klieští Počet nástrojov 5	954305 5
Zásuvka Výška čela zásuvky 250	927800 250
Súprava skrutkovačov Počet nástrojov 10	953521 10
Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12	914226 KO12
Súprava na vyznačenie a pílenie Počet nástrojov 8	954895 8
Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927800 100
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 125/3	950320 125/3
Dielenská súprava Počet nástrojov 22	955071 22

Súprava pilníkov Počet nástrojov 6	952253 6
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 100/3	950320 100/3
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 125/4	950320 125/4
Súprava klieští Počet nástrojov 5	954295 5
Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu Nosnosť zásuvky 75	950180 75
Rohož z ryhovanej gummy do zásuviek Rozmer v G 20X20	951910 20X20
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 150/5	950320 150/5
Podložka z mäkkého PVC, priehľadná Šírka 1500	951951 1500
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 100/1	950320 100/1
Súprava nástrčných kľúčov 1/2 Počet nástrojov 32	953821 32
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 125/6	950320 125/6
Rohož do zásuviek Rozmer v G 20X20	951830 20X20
Súprava čistiacich a ošetrojúcich olejov Typ 1	926403 1
Demontážny nástroj Typ 1	950070 1
Súprava klieští Počet nástrojov 5	954306 5
Súprava skrutkovačov Počet nástrojov 10	953522 10
Dielenská súprava Počet nástrojov 22	955072 22