

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl, vľavo dvierka, vpravo 4 zásuvky, Buková doska Multiplex, 20x20G, Dĺžka dosky: 1500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 921054 1500   |
| GTIN             | 4062406118020 |
| Trieda položky   | 9GG           |

**Popis****Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou ocelovou konštrukciou s výstuhou zo 4-hrannej rúry. Zásuvková skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. Korpus zásuviek vždy v svetlo sivej farbe RAL 7035, **prášково nanášaný**. Predné časti zásuviek v rôznych farbách. Bez rušiacich hrán po obvode na optimálne čistenie a využívanie plochy s organizérom (boxy, vložky z tvrdej peny, drážkované deliace lišty). Upnutia zásuviek v 25 mm rastru.

Uzamykací systém s cylindrickým zámkom s 5 kolíkovými západkami, modulárnou nástrčnou vložkou. Uzamykateľný.

Skrinka s dverami a policou.

**Osadenie:**

Výška dvier (vľavo) mm: 625

Pocet výškovo prestavitelných spodkov zásuviek (vľavo): 1

Výška cela zásuviek (vpravo) mm: 100, 125, 150, 250

**Zvláštne príslušenstvo:**

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek a dvierka antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná**. **Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

## Technický opis

|   |  |
|---|--|
| Hrúbka pracovnej dosky  | 50 mm  |
| Zásuvky Úžitková šírka v G  | 20   |
| Hmotnosť  | 150,5 kg   |
| Počet zásuviek  | 4  |
| Séria   | Ready-to-go  |
| Zásuvková skrinka Úžitková výška  | 625 mm   |
| Podkladová konštrukcia Šírka  | 1300 mm  |
| Dĺžka pracovnej dosky   | 1500 mm  |
| Zásuvky Úžitková hĺbka  | 500 mm   |
| Zásuvka Úžitková plocha v G   | 20×20  |
| Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) | 800 kg   |
| Zásuvky Úžitková šírka  | 500 mm   |
| Zásuvky Úžitková hĺbka v G  | 20   |
| Hĺbka pracovnej dosky   | 750 mm   |
| Výška   | 950 mm   |
| Podkladová konštrukcia Hĺbka  | 700 mm   |
| Konštrukčné prevedenie  | Konštrukcia z oceľových rúrok                                  |
| Hrúbka materiálu  | 1 mm   |
| Pracovný stôl výška   | 950 mm   |
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť  | 75 kg  |
| Hrúbka platne   | 50 mm  |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)  | 100 %  |
| Uhol otvárania dvier  | 180 Stupeň   |
| Cylindrický zámok   | modulárna zásuvka  |
| Voľba farieb  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribút Názov produktu  | 20×20G   |

| Druh produktu  | Pracovný stôl |
|--|---------------|
| <b>Príslušenstvo</b>   |               |
| Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu Nosnosť zásuvky 75                     | 950180 75     |
| Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 125/4 | 950320 125/4  |
| Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 125/6 | 950320 125/6  |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 250   | 927800 250    |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 100   | 927800 100    |
| Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 100/3 | 950320 100/3  |
| Dielenská súprava Počet nástrojov 22   | 955071 22     |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 125   | 927800 125    |
| Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palcová a 1/2 palcová Počet nástrojov 37             | 953828 37     |
| Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 100/2 | 950320 100/2  |
| Rohož z ryhovanej gumy do zásuviek Rozmer v G 20X20                                | 951910 20X20  |
| Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 100/1 | 950320 100/1  |
| Súprava klieští Počet nástrojov 5  | 954305 5      |
| Súprava nástrčných kľúčov 1/2 Počet nástrojov 32                                   | 953821 32     |
| Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12  | 914226 KO12   |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 150   | 927800 150    |
| Dielenská súprava Počet nástrojov 26   | 955081 26     |
| Nástrčná vložka s 2 kľúčmi Číslo zámku Ho (3-miestne) 003                          | 950050 003    |
| Krytka zámku pre GridLine Typ KO21   | 914227 KO21   |
|  | 950320 150/4  |

Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 150/4

|  |              |
|--|--------------|
| Súprava skrutkovačov Počet nástrojov 10  | 953521 10    |
| Podložka z mäkkého PVC, priehľadná Šírka 1500                                      | 951951 1500  |
| Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palcová a 1/2 palcová Počet nástrojov 39             | 953833 39    |
| Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 125/3 | 950320 125/3 |
| Súprava očkových kľúčov Počet nástrojov 20   | 952505 20    |
| Demontážny nástroj Typ 1   | 950070 1     |
| Súprava na vyznačenie a pílenie Počet nástrojov 8                                  | 954895 8     |
| Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 150/5 | 950320 150/5 |
| Súprava klieští Počet nástrojov 5  | 954295 5     |
| Súprava protišmykových rohoží do zásuviek,5-dielne Rozmer v G 20X20                | 951885 20X20 |
| Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 125/1 | 950320 125/1 |
| Súprava pilníkov Počet nástrojov 6   | 952253 6     |
| Rohož do zásuviek Rozmer v G 20X20   | 951830 20X20 |
| Dielenská súprava Počet nástrojov 22   | 955072 22    |
| Súprava skrutkovačov Počet nástrojov 10  | 953522 10    |
| Súprava klieští Počet nástrojov 5  | 954306 5     |