

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario s kontajnerem 24G, výška 850 mm, Deska Eluplan tmavá, 20x20G, Délka desky: 1000/2mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVCE**

Číslo objednávky	922587 1000/2
GTIN	4062406214586
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. S 1 párom rohových plechov na vystuženie. Skriňa zásuvky 24G centrálnne uzamykateľná zámkom s cylindrickou vložkou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

Osadenie:

Výška cela zásuvky mm: 75, 150

Rozsah balenia:

2 x podnože, 1 x pár styčnickových plechov, skrinka so zásuvkami, pracovná doska.

Zvláštne príslušenstvo:

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Povrchová úprava farby:

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Séria	vario
Zásuvková skrinka Šírka	600 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Hmotnosť	98 kg
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	400 kg
Počet zásuviek	2
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška	225 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Zásuvková skrinka Výška	300 mm
Výška	850 mm
Dĺžka pracovnej dosky	1000 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 300/2	927600 300/2
Styčnickový plech Typ 1	927122 1
Pracovná doska tmavosivým plastovým poťahom (Eluplan) Dĺžka dosky 1000	926241 1000
Podnož Výška 800	927000 800