

bimos

Sedacia opierka pri státí – ESD, PU pena, s kolieskami, Typ: ESD**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972700 ESD
GTIN	4016849560564
Trieda položky	96B

Popis**Prevedenie:**

Päťramenná hliníková základňa (Ø 600 mm). S **plynovou pružinou** s plynulým nastavením výšky. Sedacia plocha z polyuretánovej peny SoftTouch s vlneným profilom. **Mäkké sedenie s opierkou**, vlnený profil umožňuje prúdenie vzduchu (komfort klimatizácie). **Ergonomická opierka chrbta** (výška 190 mm) podporuje správne držanie tela pri sedení. Polyuretánová pena, mäkká, pohodlná, umývateľná.

Použitie:

Ideálna kombinácia státia a sedenia. Pre sediace alebo stojace pracovné miesta alebo kombináciu oboch.

Verzia pracovnej stoličky s kolieskami na tvrdé podlahy.

Norma:

**Leitfähig nach DIN 61340-5-1.
DIN 68877**

Technický opis

Prestavenie výšky Druh	páka na nastavenie výšky
Ø základne	580 mm

Prestavenie výšky Prevedenie	Plynová pružina
Šírka sedu	340 mm
Farba Materiál sedadla	čierna
Kolieska Prevedenie	mäkké kolieska na tvrdé podlahy s funkciou brzdenia v závislosti od zaťaženia
Spodný rám Prevedenie	5-ramenný kríž
Operadlo Výška	190 mm
Hĺbka sedu	300 mm
Norma	DIN 68877; vodivosť podľa DIN 61340-5-1
Materiál základňa	Hliník leštený
s operadlom	áno
Základňa Prevedenie	rolová súprava
Materiál Sedadlo	PU-pena
Nosnosť Stolička	120 kg
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Prestavenie výšky Rozsah	450 - 650 mm
Druh produktu	ESD opora na státie

Príslušenstvo

Kolieska ESD(1 súprava = 5 kusov)

963189