

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario 5S, kontajner 24G, výška 950 mm, Buková deska Multiplex, 20×20G, Délka desky: 1500mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVCE**

Číslo objednávky	922874 1500
GTIN	4062406118549
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou ocelovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. S 1 párom rohových plechov na vystuženie. Skriňa zásuvky 24G centrálnne uzamykateľná zámkom s cylindrickou vložkou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

Osadenie:

Výška cela zásuvky mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Rozsah balenia:

1 × podnože, 1 × pár rohových plechov, zásuvková skrinka, pracovná doska.

Zvláštne príslušenstvo:

Doplnkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Povrchová úprava farby:

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Nie je možné konfigurovať.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	800 kg
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Zásuvková skrinka Šírka	600 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Hmotnosť	133 kg
Počet zásuviek	6
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Výška	950 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Séria	vario
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Zásuvková skrinka Úžitková výška	800 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	950 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Zásuvka Výška čela zásuvky 125	927800 125
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 250	927800 250
Zásuvka Výška čela zásuvky 150	927800 150
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75
Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927800 100
Pracovná doska hrúbky 50 mmz buku Multiplex Dĺžka dosky 1500	926081 1500
Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 900/6	927600 900/6
Styčnickový plech Typ 1	927122 1
Podnož Výška 900	927000 900