



## Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx® krátka, Profil Torx®: TX25



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 631801 TX25   |
| GTIN             | 4018754001170 |
| Trieda položky   | 63A           |

### Popis

**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorň štvorhran s otvorom podľa normy DIN 3120-D 6,3.

**Materiál:**

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

**Upozornenie:**

**UPOZORNENIE!**

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 631809

### Technický opis

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Dĺžka              | 28 mm     |
| Rozmer profilu A   | 4,4 mm    |
| Ø na strane vstupu | 11,6 mm   |
| Profil Torx®       | TX25      |
| Pohonný štvorhran  | 1/4 palec |

Výstupný profil

skrutkovač na skrutky TORX®

Druh produktu

Vložka nástrčného kľúča