



Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx® krátka, Profil Torx®: TX40



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	631801 TX40
GTIN	4018754001200
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorň štvorhran s otvorom podľa normy DIN 3120-D 6,3.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

Upozornenie:

UPOZORNENIE!

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 631809

Technický opis

Dĺžka	28 mm
Profil Torx®	TX40
Rozmer profilu A	6,6 mm
Ø na strane vstupu	11,6 mm
Pohonný štvorhran	1/4 palec

Výstupný profil

skrutkovač na skrutky TORX®

Druh produktu

Vložka nástrčného kľúča