

Garant GRIDLINE

**Rohový modul s tmavosivou doskou Eluplan, Dĺžka pracovnej dosky:
1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	920103 1000
GTIN	4062406119591
Trieda položky	91P

Popis**Prevedenie:**

Rohová pracovná stanica pre pracovisko. Jednoduchá konštrukcia s nosnými konzolami z ocelového plechu, výškovo nastaviteľná nosná noha, nosnosť **150 kg**. Možnosť ručného nastavenia výšky.

Vhodné pre:

Pracovná stanica mLevel.

Povrchová úprava farby:

Podnož v antracitovej farbe RAL 7016 (nie je konfigurovateľná), **bočné a zadné steny** v svetlosivej farbe RAL 7035, **prášková povrchová úprava**.

Technický opis

Prestavenie výšky bezúrovňové	nie
Hmotnosť	32 kg
Séria	Pracovná stanica
Šírka	1000 mm

Obloženie Pracovná doska	Eluplan (plast), (potiahnutá linoleom)
Vybiehajúci na hĺbku dosky	800 mm
Materiál pracovná doska	drevené jadro (latovka) potiahnuté plastom Eluplan
Princíp prestavenia výšky	celá konštrukcia
Pracovná doska Povrch	antistatický potah, veľmi odolný proti oderu, stredne tvrdý, neodolný proti svetlu
Hĺbka pracovnej dosky	1000 mm
Hrúbka obloženia	2 mm
Hĺbka	800 mm
Dĺžka pracovnej dosky	1000 mm
Rozsah prestavenia výšky (Horná hrania pracovnej dosky) od - do	700 - 1000 mm
Farba Povrch pracovnej dosky	tmavosivá
Obslužný panel s displejom a pamäťovou funkciou	nie
Hrúbka pracovnej dosky	40 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Prestavenie výšky Pracovisko	700-1000 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	150 kg
Prevedenie Prestavenie výšky	mechanický
Hrúbka platne	40 mm
Vyrovnanie výšky	25 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Rohové pracovisko