

Garant GRIDLINE

Rohový modul so svetlou doskou Eterlux, Dĺžka pracovnej dosky: 1000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	920104 1000
GTIN	4062406119607
Trieda položky	91P

Popis

Prevedenie:

Rohová pracovná stanica pre pracovisko. Jednoduchá konštrukcia s nosnými konzolami z ocelového plechu, výškovo nastaviteľná nosná noha, nosnosť 150 kg. Možnosť ručného nastavenia výšky.

Vhodné pre:

Pracovná stanica mLevel.

Povrchová úprava farby:

Podnož v antracitovej farbe RAL 7016 (nie je konfigurovateľná), bočné a zadné steny v svetlosivej farbe RAL 7035, prášková povrchová úprava.

Technický opis

Hĺbka pracovnej dosky	1000 mm
Materiál pracovná doska	drevené jadro (latovka) potiahnuté materiálom Eterlux
Dĺžka pracovnej dosky	1000 mm
Farba Povrch pracovnej dosky	svetlosivá

Hmotnosť	32 kg
Hrúbka obloženia	2,7 mm
Vybíhajúci na hĺbku dosky	800 mm
Šírka	1000 mm
Obslužný panel s displejom a pamäťovou funkciou	nie
Rozsah prestavenia výšky (Horná hrania pracovnej dosky) od - do	700 - 1000 mm
Hrúbka pracovnej dosky	40 mm
Princíp prestavenia výšky	celá konštrukcia
Prestavenie výšky bezúrovňové	nie
Séria	Pracovná stanica
Hĺbka	800 mm
Pracovná doska Povrch	potah je veľmi odolný proti poškrabaniu a teplu
Obloženie Pracovná doska	Eterlux (melamín/fenolová živica)
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Prestavenie výšky Pracovisko	700-1000 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	150 kg
Prevedenie Prestavenie výšky	mechanický
Hrúbka platne	40 mm
Vyrovnávanie výšky	25 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Rohové pracovisko