


Garant**Elektricky výškovo nastaviteľné pracovisko Nosnosť max. 350/300 kg tmavá doska Eluplan, Typ: 1500****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	920306 1500
GTIN	4062406119799
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Základný rám so zdvíhacou jednotkou, s priečnym vystužením na boku a vzadu na stabilitu. Doska s hrúbkou 50 mm z Eluplan, tmavý. Pracovný stôl **bez** nožníc na plech, bez možnosti usporiadania radov.

Povrchová úprava farby:

Výškovo nastaviteľné nožičky v čiernej farbe. Priečne vystuženie v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Odporúčanie:

Ľahké montážne práce v sede a stoji.

Upozornenie:

Vzhľadom na maximálnu nosnosť by sa mali používať len mobilné skrinky. Vyhnite sa montáži skriniek pod pracovnú dosku. Ďalšie prídavné diely príslušne znižujú nosnosť. Dodáva sa kompletne zmontovaný.

Technický opis

Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Obslužný panel s displejom a pamäťovou funkciou	áno
Hĺbka	750 mm
Šírka	1500 mm

Rozsah prestavenia výšky (Horná hrania pracovnej dosky) od - do	610 - 1200 mm
Nosnosť pri trvalom zaťažení	350 kg
Hmotnosť	89 kg
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Materiál pracovná doska	Eluplan tmavý
maximálna nosnosť	350 kg
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Rýchlosť zdvihu	22 mm/s
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	350 kg
Menovité napätie	250 V
Typ zástrčky Vstup	F
Hrúbka materiálu	1 mm
Prevedenie Prestavenie výšky	elektrický
Hrúbka platne	50 mm
Druh produktu	Pracovný stôl