

**Priama brúska, Typ: 722324****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	077261 722324
GTIN	4014586880594
Trieda položky	03F

**Popis****Prevedenie:**

- **Mimoriadne pohodlná priama brúska.**
- **Hladký chod vďaka vretenu s viacerými ložiskami.**
- **Výkonný motor s vysokou ťažnou silou.**
- **Vďaka regulácii otáčok je ideálny na spracovanie nehrdzavejúcej ocele, ako aj na brúsenie a leštenie.**
- **Vhodné pre brúsne kolíky a karbidové vrtáky.**

Univerzálna priam brúska na práce na ťažko prístupných miestach. Tenké, praktické hrdlo umožňuje vnútorné brúsenie.

**Rozsah balenia:**

Vrátane upínacej klieštiny Ø 6 mm, 2 upínacích kľúčov SW13 a SW17.

**Upozornenie:**

Priame brúsky sú povolené na použitie technických fréz až do priemeru 12 mm.

**Technický opis**

Označenie výrobcu	GSZ4-280EL
Dĺžka kábla	4 m
Príkion	350 W
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>

Hmotnosť	1,5 kg
elektronická predvoľba otáčok	áno
Rozsah otáčok	13000 - 28000 min <sup>-1</sup>
maximálny Ø upínacích klieštín	6 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Priama brúska

## Príslušenstvo

Upínacia klieština pre priamu brúsku Ø upínacích klieštín 6	077268 6
---	----------