

**Priama brúska, Typ: 722319****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	077261 722319
GTIN	4014586879444
Trieda položky	03F

Popis**Prevedenie:**

- **Mimoriadne pohodlná priama brúska.**
- **Hladký chod vďaka vretenu s viacerými ložiskami.**
- **Výkonný motor s vysokou ťažnou silou.**
- **Vďaka regulácii otáčok je ideálny na spracovanie nehrdzavejúcej ocele, ako aj na brúsenie a leštenie.**
- **Vhodné pre brúsne kolíky a karbidové vrtáky.**
- **Výkonná priama brúska s dlhým hrdlom vretena.**

Rozsah balenia:

Vrátane upínacej klieštiny \varnothing 6 mm, 2 upínacích kľúčov SW13 a SW17.

Upozornenie:

Priame brúsky sú povolené na použitie technických fréz až do priemeru 12 mm.

Technický opis

Príkion	750 W
Označenie výrobcu	GSZ8-280PEL
Dĺžka kábla	4 m
Hmotnosť	1,8 kg
maximálne vibrácie podľa EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$

elektronická predvoľba otáčok	áno
Rozsah otáčok	8500 - 28000 min ⁻¹
maximálny Ø upínacích klieštín	6 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Priama brúska

Príslušenstvo

Upínacia klieština pre priamu brúsku Ø upínacích klieštín 6	077268 6
---	----------