



Siko kliešte Cobra® QuickSet inkoustované s rýchlym nastavením, Celková dĺžka: 300mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	705850 300
GTIN	4003773078524
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Priechodný klb (= dvojité vedenie) s ochranou proti stlačeniu. Vrúbkované, ozubené čeluste, samočinné.

Kliešte čierno atramentované, leštená hlava.

Rukoväti s plastovým poťahom.

Dodatočné rýchle nastavenie na obrobku aj bez stlačenia tlačidla. S **možnosťou jemného nastavenia zárezov** stlačením pružného tlačidla.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chróm-vanadiová elektroocel; kovaná v zápustke.

Zvláštne príslušenstvo:

Ochranné čeluste č. 705805 veľ. 180-300.

Technický opis

Celková dĺžka	300 mm
Počet mriežok Jemné nastavenie	25
Rozsah upínania pre rúry	2.3/4 palec
Rozpätie pre šesťhran	60 mm
Rukoväť	s plastovým poťahom
Povrch	čierno atramentované, leštená hlava

Norma	DIN ISO 8976
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
bez iskier	nie
Rýchle prestavenie	áno
Samoupínanie	áno
Ochrana svoriek	áno
Druh produktu	Inštalátárske kliešte a Siko kliešte