



## Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx® krátka, Profil Torx®: TX45



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	637560 TX45
GTIN	4018754139378
Trieda položky	63A

### Popis

#### Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorň štvorhran podľa **DIN 3120**.

Optimálny priebeh vlákien s použitím špeciálneho postupu pri kovaní. Bez pnutia a natiahnutia vytvrdené v olejovom kúpeli, čím sa dosiahne exaktná kompletná presnosť. Kruhovo brúsený povrch.

Čepeľ z vysokolegovanej špeciálnej ocele, lesklá.

#### Norma:

**DIN 7422**

#### Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

### Technický opis

Ø na strane vstupu	17,8 mm
Dĺžka	49 mm
Profil Torx®	TX45
Rozmer profilu A	7,8 mm
Pohonný štvorhran	3/8 palec
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

