

HOLEX**Siko kliešte inkoustované, s povlakovanou rukoväťou, Celková dĺžka: 300mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	706145 300
GTIN	4062406121051
Trieda položky	72B

Popis

Prevedenie:

Priechodný klb (= dvojité vedenie) a ochrana proti stlačeniu. indukčne kalené. Vrúbkované, ozubené čeluste, samočinné na rúrach a maticiach. Viacstupňové nastavenie západky. Čierne atramentované kliešte. Hlava leštená. Rukoväte s viaczložkovým opláštením.

Norma:**DIN ISO 8976****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ; zápustkovo kovaná.

Technický opis

Rozsah upínania pre rúry	2 palec
Rozpätie pre šesťhran	48 mm
Celková dĺžka	300 mm
Druh produktu	Inštalátárske kliešte a Siko kliešte