

Garant**Brúsna čiapočka (CER), Zrnitosť 80, Ø, dĺžka brúsnej čiapočky, tvar: 1125L**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	553035 1125L
GTIN	4062406122850
Trieda položky	51E

Popis

Prevedenie:

Vysoká agresivita a rýchle odstránenie vďaka **optimalizovanému spojeniu zrn.**

Keramické zrn (CER) ideálne na opracovanie nehrdzavejúcich ocelí a niklových zliatin. Vysoký výkon obrábania a chladné brúsenie.

Použitie:

Bezšovo tvarované brúsne čiapočky sa nasunú na gumové teleso a počas chodu stroja ich bezpečne drží odstredivá sila. Brúsne čiapočky **sa dajú rýchlo a jednoducho vymeniť** (otočením nahor/nadol v smere drážky).

Upozornenie:

Kompatibilný iba k prebrúseným nosným systémom na brúsne čiapočky č. 553100.

Technický opis

Tvar	L
Ø brúsnych čiapočiek	11 mm
odporúčané otáčky	20000 min ⁻¹
Dĺžka brúsnych čiapočiek	25 mm

Zrnitost'	80
Atribút Názov produktu	Zrnitost' 80
Druh produktu	Brúsna čiapočka

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
suché	vhodný		